

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 25 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă

634312 12

GTIN

4062406060770

Clasa articolului

61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 637029.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12 pentru bujii și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M12.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Biți pentru chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 637329 Ref. 16; 20,8

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 7 buc. Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635729

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-19 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-10 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	176 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×14
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3A	630305 3A
Suport din spumă PUR pentru set 634312	630304 634312
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637329 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637629 5
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 20,8 mm	637329 20,8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637629 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637629 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637629 6
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637629 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm	637629 3
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637629 7