

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 15 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	633812 6
GTIN	4062406060718
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637229.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 11 buc.

Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Extensii: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Chei tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-19 mm

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Material	Crom-vanadiu
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Suprafață	cromat
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Suport din spumă PUR pentru set 633812	630304 633812
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2