

Garant**Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 22mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 637229 22 |
| GTIN | 4062406061203 |
| Clasa articolului | 61A |

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT și HOLEX Biți de cheie tubulară hexagonală, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 637232; HOLEX: Cod 637222).

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------|
| Deschiderea cheii | 22 mm |
| Ø pe partea de antrenare | 29,6 mm |
| Lungime | 31 mm |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Standard | DIN 3124 |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |