

Garant**Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	637229 10
GTIN	4062406061098
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT și HOLEX Biți de cheie tubulară hexagonală, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 637232; HOLEX: Cod 637222).

Descriere tehnică

Lungime	25 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Ø pe partea de antrenare	14,6 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch

Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară