

Garant**Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	637029 16
GTIN	4062406061012
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime	27 mm
Ø pe partea de antrenare	22 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

