

Garant
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 12 buc., Tip: 6

Date comandă

Numărul de comandă	637662 6
GTIN	4062406061302
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M16.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 9 buc. Cod 642229 Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 prelungitoare: câte 1 buc. Cod 641029 Ref. 130; 255

1 clichet: Cod 640025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Gradul de umplere al unui sertar în G: 6x14

Înălțime: 52 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 10-24 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Număr de piese	12

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-24 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	176 mm
Înălțime	52 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×14
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642229 19
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Suport din spumă PUR pentru set 637662	630304 637662
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3B	630305 3B
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642229 17
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642229 13
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642229 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642229 21
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642229 22
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642229 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642229 16
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642229 10