

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	637712 6
GTIN	4062406061319
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**. Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 642229.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 13 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prelungitoare: Cod 641029 Ref. 130; 255

1 clichet: Cod 640025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2x6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-34 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală

Număr de piese	16
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Suport din spumă PUR pentru set 637712	630304 637712