

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 29 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă

637912 6

GTIN

4062406061357

Clasa articolului

61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu chei tubulare hexagonale Cod 642229.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 23 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2x6/1 (nu sunt conținute în pachetul de livrare).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Număr de piese | 29 |
| Profil de antrenare | Bit hexagonal |
| Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 8-34 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Lungime | 510 mm |
| Lățime | 294 mm |
| Înălțime | 61 mm |
| Gradul de umplere al unui sertar în G | 8x20 |
| Tip produs | Cheie tubulară |

Accesorii

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-1 | 630310 4-1 |
| Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4 | 630305 4 |
| Suport din spumă PUR pentru set 637912 | 630304 637912 |
| Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm | 641029 130 |
| Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm | 641329 295 |
| easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime x adâncime în G / tip 2X3/1 | 951251 2X3/1 |
| Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm | 641029 255 |
| Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip | 640025 |
| Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2 | 641629 1/2 |
| Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm | 641029 75 |