

**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	637712 12
GTIN	4062406061326
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642129.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare: 13 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prelungitoare: Cod 641029 Ref. 130; 255

1 clichet: Cod 640025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Notă:**

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2×6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

**Descriere tehnică**

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	10-34 mm
--	----------

Număr de piese	16
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Suport din spumă PUR pentru set 637712	630304 637712
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime x adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025