

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 23 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	637812 12
GTIN	4062406061340
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642129.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 17 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Mâner tip T: 1 buc. 641329

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641629

Clichet: 1 buc. Cod 640025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2×6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Număr de piese	23
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	10-34 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime x adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Suport din spumă PUR pentru set 637812	630304 637812
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295