


Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	638012 12
GTIN	4062406061388
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu chei tubulare bi-hexagonale Cod 642129.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M18.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 18 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 8 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T: 1 buc. 641329 Ref. 295

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2x6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Bit bi-hexagonal
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-34 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de piese	32
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-14 mm
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Suport din spumă PUR pentru set 638012	630304 638012
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-1	630310 4-1
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime x adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10