

**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 35 buc., Tip: SD****Date comandă**

Numărul de comandă	638025 SD
GTIN	4062406061401
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Profilul Surface Drive acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Și dimensiunile intermediare (de ex. șuruburi în inch) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobble-Fix permit un unghi de rotire și pot fi fixate prin blocare.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M22 și 1/4 – 7/8 inch (măsurile americane în inch) și șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M18.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare hexagonale, Surface Drive: 19 buc. Cod 642325 Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 8 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295

Prelungitoare „Wobble-Fix”: 2 buc. Cod 641129 Ref. 125; 250

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Coadă de conectare: 1 buc. similar Cod 650002 Ref. 5 acționare cu hexagon 7/16 inch E 11,2 - element acționat cu pătrat 1/2 inch

Adaptoare: 2 buc. similar Cod 649500

acționare cap pătrat 3/8 inch - element acționat cu pătrat 1/2 inch

acționare cap pătrat 1/2 inch - element acționat cu pătrat 3/8 inch

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

#### Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2x6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

## Descriere tehnică

Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive	8-34 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Număr de piese	35
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-14 mm
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642325 18

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642325 16
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642325 12
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642325 11
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Suport din spumă PUR pentru set 638025	630304 638025
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642325 30
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642325 34
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-1	630310 4-1
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642325 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642325 19
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642325 22
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642325 27
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642325 32
	642325 10

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm

643229 12

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm

642325 24

Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm

641329 295

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm

642325 14

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm

642325 15

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 9 mm

642325 9

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm

643229 5

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm

642325 13

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm

643229 6

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm

642325 8

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm

642325 21