


**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	639062 6
GTIN	4062406061395
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M22 și pentru Torx® interior cu filet M5 – M14.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare hexagonale: 18 buc. Cod 642229 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Biți pentru șurubelniță pentru Torx®: 8 buc. Cod 643629 Ref. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Notă:**

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2x6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

## Descriere tehnică

Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-34 mm
Număr de piese	32
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642229 8
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642229 30
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642229 21
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642229 15
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642229 32
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-1	630310 4-1
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642229 22
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642229 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642229 24

Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX30	643629 TX30
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Suport din spumă PUR pentru set 639062	630304 639062
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642229 12
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642229 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642229 13
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642229 19
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX60	643629 TX60
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642229 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642229 34
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX25	643629 TX25
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642229 17
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX40	643629 TX40
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX55	643629 TX55
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX27	643629 TX27
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642229 11
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX45	643629 TX45
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642229 27
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642229 16
Bit de șurubelniță pentru Torx®, 1/2 inch Profil Torx® TX50	643629 TX50