

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 50/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Pârghie cu articulație	259015 8
Mărimea plăcuței	15 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Decalaj central L <sub>3</sub>	35 mm
Lungimea totală L	350 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Portplăcuță	259031 28
Cod ISO Suport	A50U PDUNR/L15
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	48 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	63 mm
Set de arcuri	259044 2
Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500