

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 50/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	A50U PDUNR/L15
Set de arcuri	259044 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	63 mm
Lungimea totală L	350 mm
Portplăcuță	259031 28
Înălțime de strângere $L_2$	48 mm
Decalaj central $L_3$	35 mm
Pârgă cu articulație	259015 8
Ø cozii $D_s$	50 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500