

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6**Date comandă**

Numărul de comandă	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de uși	0
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr de sertare	6
Lățime	600 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Înălțime	800 mm
Greutate	104 kg
Adâncime utilă sertare	600 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Adâncime	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931043 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931043 50
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931043 125
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931043 300
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931043 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931035 800