



Cărucior de montaj pentru sertare, 20×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 860/0



Date comandă

Numărul de comandă	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Clasa articolului	9GK

Descriere

Execuție:

Pentru echiparea cu sertare 20×24G.

Cărucior pentru montaj la 24×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931046 sau Cod 931048 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Grosimea materialului: 1,2 mm

Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare

Egalizarea înălțimii la intervale: 25 mm

Încuietoare cilindrică: Element modular de inserție

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 885 mm

Lățime: 600 mm

Adâncime: 700 mm

Înălțimea utilă: 600 mm

Înălțime carcasă sertare: 700 mm

Capacitate portantă maximă: 600 kg

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă	470 kg
Lățime	600 mm
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Înălțimea utilă	600 mm
Greutate	54 kg
Ø roții	125 mm
Înălțime	885 mm
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×24G

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931046 250
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931046 150
	931046 300

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 300 mm

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 75 mm

931046 75

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 200 mm

931046 200

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 100 mm

931046 100

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 50 mm

931046 50

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 125 mm

931046 125

Șild pentru GridLine Tip HU21

914227 HU21

Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni
în G 20X24

951910 20X24

Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc.
Dimensiuni în G 20X24

951885 20X24

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X24

951830 20X24