

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/5****Date comandă**

Numărul de comandă	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă sertare	650 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă	700 mm
Lățime	750 mm
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Înălțime	800 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
ComfortClose	nu
Număr de sertare	5
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	115 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Număr de uși	0
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de insertie

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931163 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931163 300
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931163 75
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931163 125
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931155 800