

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6****Date comandă**

Numărul de comandă	931105 800/6
GTIN	4062406062521
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțime	800 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr de sertare	6
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Greutate	125 kg
ComfortClose	nu
Adâncime	700 mm
Lățime	750 mm
Număr de uși	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm

Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931163 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931163 125
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931163 75
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931163 250
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931155 800