Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălţime mm / număr de sertare: 1000/8A

Date comandă

Numărul de comandă	931105 1000/8A
GTIN	4062406062606
Clasa articolului	9GK

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor
Execuţie:
Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la distanţa de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Echipare:
Înălţime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100, 100, 150, 250
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**
Notă:
La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.
Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24
Înălţime: 1000 mm

Lăţime: 750 mm
Adâncime: 700 mm
Înălţimea utilă: 900 mm
Înălţimea utilă pentru sertare: 900 mm
Lăţime utilă sertare: 650 mm

Descriere tehnică

Sertare cu înălţime frontală	50 mm
Sertare cu înălţime frontală	75 mm
Sertare cu înălţime frontală	75 mm
Sertare cu înălţime frontală	100 mm
Sertare cu înălţime frontală	100 mm
Sertare cu înălţime frontală	100 mm
Sertare cu înălţime frontală	150 mm
Sertare cu înălţime frontală	250 mm
Înălţimea utilă	900 mm
Lăţime	750 mm
Lăţime utilă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lăţimea utilă a sertarelor în G	26
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	8
Adâncime	700 mm
ComfortClose	nu
Înălţime	1000 mm
Inserţie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părţi	nu
Număr de uşi	0
Suprafaţă utilă a sertarelor în G	26×24
Greutate	159 kg
Înălţimea utilă pentru sertare	900 mm

Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserţie
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Şild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălţime frontală a sertarului 75 mm	931163 75
Sertar, 75 kg Înălţime frontală a sertarului 100 mm	931163 100
Sertar, 75 kg Înălţime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Sertar, 75 kg Înălţime frontală a sertarului 250 mm	931163 250
Sertar, 75 kg Înălţime frontală a sertarului 150 mm	931163 150
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălţime 1000 mm	931155 1000