

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/7****Date comandă**

Numărul de comandă	931105 1000/7
GTIN	4062406062576
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 750 mm  
 Adâncime: 700 mm  
 Înălțimea utilă: 900 mm  
 Înălțimea utilă pentru sertare: 900 mm  
 Lățime utilă sertare: 650 mm

## Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțime	1000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Număr de uși	0
ComfortClose	nu
Număr de sertare	7
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Greutate	147 kg
Lățime	750 mm

Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931163 300
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931163 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931163 200
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931163 75
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm	931155 1000