

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	35 mm
Mărime coadă	40 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	48 mm
Pârghie cu articulație	259015 1
Mărimea plăcuței	19 mm
Set de arcuri	259044 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Lungimea totală L	250 mm
Cod ISO Suport	PSBNR/L 4040S19
Portplăcuță	259031 16
Set de știfturi elastice	259047 1
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit