

Garant GRIDLINE

Dulap de scule 7S complet, cu 7 sertare, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/7S**Date comandă**

Numărul de comandă	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu 7 sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Prețul este valabil doar pentru lăcuirea recomandată.

Descriere tehnică

Greutate	158 kg
Înălțimea utilă	900 mm
Înălțime	1000 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr de uși	0
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Lățime	750 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Număr de sertare	7
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931163 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931163 75
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931163 250
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931163 150
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931163 125
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm	931155 1000