

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/7**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931115 1000/7 |
| GTIN | 4062406062774 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Înălțimea utilă: 900 mm

Înălțimea utilă pentru sertare: 900 mm

Lățime utilă sertare: 650 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 |
| Adâncime | 700 mm |
| Înălțimea utilă | 900 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 26 |
| Înălțime | 1000 mm |
| Greutate | 147 kg |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×24 |
| Număr de sertare | 7 |
| Sertare cu înălțime frontală | 50 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 75 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 75 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 100 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 100 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 200 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 300 mm |
| Lățime | 750 mm |
| Adâncime utilă sertare | 600 mm |
| ComfortClose | nu |
| Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți | nu |
| Lățime utilă sertare | 650 mm |
| Număr de uși | 0 |

| | |
|--|--|
| Înălțimea utilă pentru sertare | 900 mm |
| Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime | nu |
| Număr raft culisant | 0 |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 26x24G |
| Tip produs | Dulap de scule |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 931165 100 |
| Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 931165 75 |
| Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 931165 200 |
| Șild pentru GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
| Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm | 931165 300 |
| Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm | 931155 1000 |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm | 931163 50 |