

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1250/7****Date comandă**

Numărul de comandă	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

## Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	600 mm
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă	1150 mm
Lățime	750 mm
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Număr de uși	0
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Greutate	166 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Număr de sertare	7
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Înălțime	1250 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931165 100
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931165 300
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931165 150
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931165 75
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931165 250
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1250 mm	931155 1250