

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1500/9**Date comandă**

Numărul de comandă	931115 1500/9
GTIN	4062406062989
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	26
ComfortClose	nu
Adâncime	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțimea utilă	1400 mm
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Înălțime	1500 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	1400 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Lățime	750 mm
Număr de sertare	9
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Număr de uși	0
Greutate	205 kg
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0

Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931165 300
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931165 100
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931165 150
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1500 mm	931155 1500