

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	40 mm
Set de arcuri	259044 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	50 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 1
Lungimea totală L	250 mm
Portplăcuță	259031 16
Lungime cap L <sub>1</sub>	45 mm
Cod ISO Suport	PSKNR/L 4040S19
Mărimea plăcuței	19 mm
Pârgă cu articulație	259015 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Set de știfturi elastice	259047 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit