

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	45 mm
Portplăcuță	259031 16
Lungimea totală L	250 mm
Set de arcuri	259044 1
Mărimea plăcuței	19 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Lățimea funcțională L ₄	50 mm
Set de știfturi elastice	259047 1
Pârghie cu articulație	259015 1
Mărime coadă	40 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 4040S19
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit