

**Garant****Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Portplăcuță	259031 20
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională $L_4$ a suporturilor neutre	10,3 mm
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor neutre	28 mm
Serie	QuickTurn
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Lungimea totală $L$ a suporturilor neutre	125 mm
Cod ISO Suport	PSDNN 2020K12
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit