

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 2
Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	16 mm
Serie	QuickTurn
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungimea totală L a suporturilor neutre	100 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	8,3 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	31 mm
Cod ISO Suport	PSDNN 1616H12
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 20
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit