

**Garant**
**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$ a suporturilor neutre	12,8 mm
Serie	QuickTurn
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	PSDNN 2525M12
Pârghie cu articulație	259015 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Portplăcuță	259031 20
Mărime coadă	25 mm
Set de arcuri	259044 2
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor neutre	29 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit