

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/10**Date comandă**

Numărul de comandă	931305 1000/10
GTIN	4062406063542
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	900 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Număr de uși	0
Greutate	223 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Număr de sertare	10
Lățime utilă sertare	900 mm
Înălțime	1000 mm
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36x24
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	1000 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %

Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931353 250
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931353 75
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931353 125
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931353 200
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931353 50
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931353 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931353 300
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931353 150
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm	931335 1000