

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/8



Date comandă

Numărul de comandă	931305 1000/8
GTIN	4062406063535
Clasa articolului	9GK

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×24

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 700 mm
 Înălțimea utilă: 900 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 900 mm
 Lățime utilă sertare: 900 mm

Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Greutate	195 kg
Înălțime	1000 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	8
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr de uși	0
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu

Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931353 75
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931353 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931353 300
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931353 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931353 150
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931353 125
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931353 250
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931353 200
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm	931335 1000