

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/7**Date comandă**

Numărul de comandă	931305 1000/7
GTIN	4062406063528
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×24

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 700 mm
 Înălțimea utilă: 900 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 900 mm
 Lățime utilă sertare: 900 mm

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	900 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Greutate	181 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Adâncime	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	7
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr de uși	0
Înălțime	1000 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Lățime	1000 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931353 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931353 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931353 300
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931353 200
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931353 125
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931353 250
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931353 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931353 150
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm	931335 1000