


Garant GRIDLINE

Sertar, 75 kg, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului: 300mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931353 300 |
| GTIN | 4062406063818 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Carcasă pentru dulap de scule 40×28G Cod 931335.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 36×24 |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Înălțimea frontală | 300 mm |
| Înălțimea utilă | 275 mm |
| Greutate | 26 kg |
| Lățimea utilă în G | 36 |

| | |
|---|--|
| Adâncimea utilă în G | 24 |
| Domeniu de utilizare | Dulap de scule |
| Adâncime utilă | 600 mm |
| Lățime utilă | 900 mm |
| cu deblocare individuală a sertarelor | nu |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×24G |
| Tip produs | Sertar |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Acoperire din PVC pentru setul de mâner10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36 | 951032 36 |
| Capace de capăt pentru mâner20 buc. Tip 10 | 951025 10 |
| Set de benzi de etichetare10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36 | 951030 36 |