

Garant GRIDLINE

**Sertar, 200 kg, 26×20G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 930635 125    |
| GTIN               | 4062406064068 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 200 kg.

**Adaptat pentru:**

Corpul dulapului de scule 30×24G Cod 930625.

**Livrare:**

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

|  |        |
|--|--------|
| Înălțimea frontală                             | 125 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg |
| Greutate                                       | 13 kg  |
| Suprafață utilă a sertarelor în G              | 26×20  |
| Înălțimea utilă                                | 100 mm |
| Adâncimea utilă în G                           | 20     |

|   |  |
|---|--|
| Lățimea utilă în G                                | 26   |
| Domeniu de utilizare                              | Dulap de scule   |
| Lățime utilă                                      | 650 mm   |
| Adâncime utilă                                    | 500 mm   |
| cu deblocare individuală a sertarelor             | nu   |
| Grosimea materialului                             | 1,2 mm   |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)      | 100 %  |
| Selectarea culorii                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×20G   |
| Tip produs  | Sertar   |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Capace de capăt pentru mânăre20 buc. Tip 10  | 951025 10 |
| Set de benzi de etichetare10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26               | 951030 26 |
| Acoperire din PVC pentru setul de mânăre10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26 | 951032 26 |