


Garant GRIDLINE

Sertar, 200 kg, 26×20G, Înălțime frontală a sertarului: 200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	930635 200
GTIN	4062406064082
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 30×24G Cod 930625.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	175 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Înălțimea frontală	200 mm
Greutate	16 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Lățimea utilă în G	26

Adâncimea utilă în G	20
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Lățimea utilă	650 mm
Adâncime utilă	500 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×20G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951030 26
Acoperire din PVC pentru setul de mâner 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951032 26
Capace de capăt pentru mâner 20 buc. Tip 10	951025 10