


Garant GRIDLINE

Sertar, 75 kg, 36×20G, Înălțime frontală a sertarului: 200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	930743 200
GTIN	4062406064167
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 40×24G Cod 930735.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea frontală	200 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Greutate	20 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțimea utilă	175 mm
Adâncimea utilă în G	20

Lățimea utilă în G	36
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Adâncime utilă	500 mm
Lățime utilă	900 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×20G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Acoperire din PVC pentru setul de mâner10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36	951032 36
Capace de capăt pentru mâner20 buc. Tip 10	951025 10
Set de benzi de etichetare10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36	951030 36