

Garant GRIDLINE

**Sertar, 75 kg, 20×24G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	931043 125
GTIN	4062406064297
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 75 kg.

**Adaptat pentru:**

Corpul dulapului de scule 24×28G Cod 931035.

**Livrare:**

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Înălțimea frontală	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Greutate	14 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțimea utilă	100 mm
Adâncimea utilă în G	24

Lățimea utilă în G	20
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	500 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×24G
Tip produs	Sertar

## Accesorii

Capace de capăt pentru mânăre20 buc. Tip 10	951025 10
Set de benzi de etichetare10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951030 20
Acoperire din PVC pentru setul de mânăre10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951032 20