

bimos

Taburet rotativ, lemn, cu glisor**Date comandă**

Numărul de comandă	965390
GTIN	4016849295527
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din plastic. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranță cu inel de destindere. Suprafața scaunului din fag, vopsită în culoare naturală.

Ø picior în formă de stea 640 mm.

Ø scaun 400 mm.

Standard:**DIN 68877**

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 430 - 600 mm

Ø scaunului: 400 mm

Descriere tehnică

Ø piciorului în formă de stea	640 mm
Greutate	6,5 kg
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe

Materialul piciorului în stea	Plastic
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Ø scaunului	400 mm
Materialul suprafeței de așezare	Fag Multiplex
Standard	DIN 68877
Execuția piciorului în stea	Glisor
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Serie	Base-Tec
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	430 - 600 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea (1 set = 5 buc.)	963188
---	--------