

**Mâner tip T, 3/8 inch, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	635720 200
GTIN	4062406064594
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Cu cap alunecător deplasabil.

**Standard:****DIN 3122-A 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	200 mm
Tip produs	Chei tubulară