

HOLEX®
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 17 buc., Tip: 6

Date comandă

Numărul de comandă	630167 6
GTIN	4062406064532
Clasa articolului	62A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029

Mâner tubular: 1 buc. similar Cod 632829

Prelungitoare: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633520

Clichet: 1 buc. Cod 632300

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Lungime: 234 mm

Lățime: 104 mm

Înălțime: 41 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	234 mm
Lățime	104 mm
Înălțime	41 mm

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631020 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor	632300
Articulație cardanică 1/4 inch Tip	633520
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632420 150