


Garant GRIDLINE

Sertar, 75 kg, 26×24G, Înălțime frontală a sertarului: 150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931163 150
GTIN	4062406064853
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 30×28G Cod 931155.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Greutate	17 kg
Înălțimea frontală	150 mm
Adâncimea utilă în G	24

Lățimea utilă în G	26
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Lățime utilă	650 mm
Adâncime utilă	600 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Acoperire din PVC pentru setul de mâner10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951032 26
Capace de capăt pentru mâner20 buc. Tip 10	951025 10
Set de benzi de etichetare10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951030 26