


Garant GRIDLINE

Sertar, 200 kg, 46×24G, Înălțime frontală a sertarului: 200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931455 200
GTIN	4062406065003
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare, cu fante la distanțe de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 50×28G Cod 931435.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descriere tehnică

Greutate	26 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	46×24
Înălțimea utilă	175 mm
Înălțimea frontală	200 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg

Adâncimea utilă în G	24
Lățimea utilă în G	46
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	1150 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	46×24G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Acoperire din PVC pentru setul de mâner 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 46	951032 46
Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 46	951030 46
Capace de capăt pentru mâner 20 buc. Tip 10	951025 10