

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	250 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime cap L ₁	16 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Decalaj central L ₃	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Cod ISO Suport	E25S SCLCR/L12
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	30 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500