

bimos

Taburet rotativ, spumă PU, cu glisor**Date comandă**

Numărul de comandă	965395
GTIN	4016849295619
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din plastic. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranță cu inel de destindere. Suprafața scaunului din spumă poliuretanică robustă.

Ø picior în formă de stea 640 mm.

Ø scaun 350 mm.

Standard:**DIN 68877**

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 430 - 600 mm

Ø scaunului: 350 mm

Culoarea materialului scaunului: negru

Descriere tehnică

Standard	DIN 68877
Execuția piciorului în stea	Glisor
Ø scaunului	350 mm

Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul piciorului în stea	Plastic
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Ø piciorului în formă de stea	640 mm
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Capacitate portantă	120 kg
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Serie	Base-Tec
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	430 - 600 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea (1 set = 5 buc.)	963188
---	--------