

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime cap L_1	16 mm
Cod ISO Suport	E25S SCLCR/L12
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	30 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	250 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Unghi de reglare κ	95 grad
Decalaj central L_3	15 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500