

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 1500/11



Date comandă

Numărul de comandă	930705 1500/11
GTIN	4062406065645
Clasa articolului	9GK

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×20

Înălțime: 1500 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 600 mm
 Înălțimea utilă: 1400 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 1400 mm
 Lățime utilă sertare: 900 mm

Descriere tehnică

Număr de uși	0
Adâncime	600 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime	1000 mm
Număr de sertare	11
Greutate	246 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	1400 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	1400 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Înălțime	1500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20

Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1500 mm	930735 1500
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930743 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930743 125
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930743 150
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930743 200
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930743 250
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	930743 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930743 75