

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 46×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/8**Date comandă**

Numărul de comandă	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 50×28G, cu sertare 46×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la intervale de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descriere tehnică

Lățime	1250 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24

Suprafață utilă a sertarelor în G	46x24
Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr de sertare	8
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	1150 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Adâncime	700 mm
Greutate	203 kg
Înălțime	800 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	46
Număr de uși	0
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	46x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931453 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931453 100
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931435 800