

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 46×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/7**Date comandă**

Numărul de comandă	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 50×28G, cu sertare 46×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială.

Sertare cu locașuri de prindere la intervale de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar **50 mm** cu o capacitate portantă de **75 kg**. Sertar **75 mm** cu o capacitate portantă de **200 kg**.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
----------	--------

Greutate	195 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	46×24
Număr de uși	0
Număr de sertare	7
Lățime utilă sertare	1150 mm
Lățime	1250 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	46
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	46x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931455 75
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931455 125
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931455 200
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931455 100
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931455 250
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Set de chei tubulare 1/2 inch și 1/4 inch Număr de scule 41	953860 41
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931455 300
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931455 150
Soclu cu panou detașabil, adâncime 28G,Înălțime 100 mm Lățimea corpului în G 50	958085 50
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931435 800